

Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex3000/4pk



Présentation du produit: Sonde de courant Fluke iFlex® 17XX-flex3000/4pk

Les sondes de courant souples iFlex 24 po du Fluke 17XX élargissent la gamme de mesure de l'enregistreur de qualité d'énergie Fluke 17XX jusqu'à 3000 A AC tout en fournissant une flexibilité de mesure exceptionnelle. Les sondes iFlex se connectent directement à l'appareil Fluke 1730 Energy Logger et affichent les mesures de courant sans facteur d'échelle faillible. Le cordon de 1,8 m (6 pieds) permet la séparation du lieu de mesure et de l'appareil, ce qui facilite l'étude de l'affichage. Les câbles iFlex du Fluke 17XX sont disponibles au format 12, 24 et 36 pouces.

Modèles



i17XX-flex3000/4pk

3000A 24 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**