

# Pinces de transformateur de courant Fluke i40s-EL/3pk



## Présentation du produit: Pinces de transformateur de courant Fluke i40s-EL/3pk

La pince de transformateur de courant Fluke i40s-EL est utilisée pour les mesures de faible courant, jusqu'à 40 A, ainsi que des mesures précises sur les transformateurs de courant secondaires 1 A et 5 A. La mâchoire de la pince i40s-EL peut être utilisée sur les conducteurs de courant dont le diamètre atteint jusqu'à 15 mm.

## Modèles



### **Fluke i40s-EL/3pk**

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**