

Fiche technique

Lampe Deluxe à LED pour casque Fluke L206



Principales fonctions

- 3 voyants blancs super lumineux
- Pince rotative 360°
- 40 heures de durée de vie
- Étanchéité à l'eau
- Conception en polymère robuste
- Couronne avec gaine en caoutchouc

Présentation du produit: Lampe Deluxe à LED pour casque Fluke L206

Fixez-la à un casque de sécurité, à une casquette ou même à une porte pour profiter de toute la lumière dont vous avez besoin.

Modèles



Fluke L206

- Special hard-hat attachment included!
- Also includes a neck lanyard
- Hats not included with Deluxe LED Hat Light L206

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**