

Fiche technique

H900 Étui pour cordons de mesure



Principales fonctions

- Conception haute résistance avec trous de montage
- L'étui est doté de 10 emplacements pour des câbles allant jusqu'à 8 mm de diamètre
- Dimensions générales : 27,9 cm (L) x 8,9 cm (l) x 3,2 cm (H)
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke H900

Test Lead Holder

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

En savoir plus:
Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**