

Sondes de tests électroniques Fluke TP80




Principales fonctions

- Une paire (rouge, noire)
- Les capuchons isolés des circuits intégrés évitent les courts-circuits lors de mesures sur des pattes des circuits intégrés ou sur des cartes à forte densité de composants.
- CAT III, 1 000 V, courant nominal 1 A
- Garantie 1 an

Présentation du produit: Sondes de tests électroniques Fluke TP80

Recommandées pour être utilisées avec les cordons de mesure TL222 et TL224.

Modèles



Fluke TP80

Fluke TP80 Electronic Test Probes

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

En savoir plus:
Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**