


Sonde de vidéoscope 8,5 mm de longueur 3 m Fluke



Principales fonctions

Sonde de vidéoscope 8,5 millimètres d'une longueur de 3 mètres avec caméra à deux angles en option. Compatible avec les vidéoscopes Fluke DS701 et DS703 FC. Prise en charge de toutes les fonctionnalités des vidéoscopes Fluke en dehors de la technologie Up is Up™

Présentation du produit: Sonde de vidéoscope 8,5 mm de longueur 3 m Fluke

l'industrie légère,

- le test de contrôle de la qualité,
- les inspections d'entretien des machines,
- l'inspection des commutateurs et engrenages,
- les inspections d'ascenseurs,
- l'inspection de soudures,

l'équipement pour usage intensif,

- l'inspection des conduites hydrauliques,
- l'inspection de soudures,

l'énergie,

- les campagnes d'inspections électriques,

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**