

Objectif infrarouge standard 30 mm



Présentation du produit: Objectif infrarouge standard 30 mm

Objectif à champ de visée standard adapté à la plupart des applications – compatible avec les modèles TiX1000, TiX660 et TiX640.

Applications : recherche et développement, services publics, maintenance préventive, contrôles de qualité dans l'industrie, inspections de bâtiments, imagerie aérienne, applications vétérinaires.

Spécifications: Objectif infrarouge standard 30 mm

Caractéristiques générales	
Description de l'objectif	Objectif standard
Distance focale	30 mm
Mise au point	0,72 mm
1 024 x 768	
iFOV	0,6 mRad
FOV	32,4 x 24,7 °
640 x 480	
iFOV	0,8 mRad

FOV	30,9 x 23,1 °
-----	---------------

Modèles



FLK-Xlens/Stan

Applications: Research and development, utilities, predictive maintenance, industrial quality control, building inspection, aerial imagery, and veterinary.

Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**