

Télécommande pour laser rotatif PLS



Présentation du produit: Télécommande pour laser rotatif PLS

La télécommande PLS RC2 pour laser rotatif est destinée aux niveaux laser rotatifs PLS HV2R et PLS HV2G. Cet accessoire est livré dans une boîte en carton générique avec étiquette.

Spécifications: Télécommande pour laser rotatif PLS

Caractéristiques :

- Portée : 15 mètres (50 ft)
- Type de télécommande : IR

Modèles



PLS RC2

La télécommande PLS RC2 pour laser rotatif est destinée aux niveaux laser rotatifs PLS HV2R et PLS HV2G. Cet accessoire est livré dans une boîte en carton générique avec étiquette.

Contenu :

- Télécommande pour laser rotatif RC2
 - Batterie
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**