

Pince multimètre TRMS Fluke 325



Principales fonctions

- Mesure de courant 400 A AC et DC
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
- Mesure de résistance jusqu'à 40 k Ω avec détection de la continuité
- Mesure de température et de capacité
- Mesure de fréquence

Fonctionnalités

- Modèle fin et ergonomique
- Grand affichage rétroéclairé très lisible
- Niveau de sécurité CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Touche de maintien de l'affichage
- Garantie de 2 ans
- Sacoche de transport

Présentation du produit: Pince multimètre TRMS Fluke 325

La robustesse Fluke. La fiabilité Fluke. La précision Fluke.

La mesure TRMS et l'ergonomie optimisée font des pinces multimètres Série 320 les outils de dépannage les plus performants pour les électriciens des domaines commercial et résidentiel. Les modèles 323, 324 et 325 sont conçus pour

vérifier la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts. Ces pinces multimètres petites et robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu'à 400 A dans des chemins de câble étroits. Le Fluke 325 permet également la prise de mesures de courant DC et de fréquence.

Spécifications: Pince multimètre TRMS Fluke 325

Caractéristiques		
Courant AC	Gamme	40,00 A/400,0 A
	Précision	2 % ± 5 chiffres (45 Hz à 65 Hz) 2,5 % ± 5 chiffres (65 Hz à 400 Hz)
Courant DC	Gamme	40,00 A/400,0 A
	Précision	2 % ± 5 chiffres
Tension AC	Gamme	600 V
	Précision	1,5 % ± 5 chiffres
Tension DC	Gamme	600 V
	Précision	1,0 % ± 5 chiffres
Résistance	Gamme	400,0 Ω/4000 Ω/40,00 kΩ
	Précision	1,0 % ± 5 chiffres
Continuité		≤ 30 Ω
Capacité		0 µF à 100,0 µF/100,0 µF à 1 000 µF
Fréquence		5,0 Hz à 500,0 Hz
Réponse AC		TRMS
Rétroéclairage		Oui
Maintien de l'affichage		Oui
Température de contact		-10,0 °C à 400,0 °C
Min./Max.		Oui
Dimensions	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34
	Diamètre du câble maximum	30 mm (600 MCM)
	Poids	283 g
Normes de sécurité		CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garantie		Deux ans

Modèles



Fluke 325 True-rms Clamp Meter

Fluke 325 True-RMS Clamp Meter

Pince multimètre TRMS 325

Accessoires inclus

- Cordons de mesure
- Sacoche
- Mode d'emploi

Optional accessories

Jeu de cordons de mesure SureGrip™ pour applications électriques Fluke TL223

Sacoche de transport C43

C550 Sacoche à outils

Sacoche de transport à motif camouflage Fluke CAMO-C37

Description

Inclut 3 accessoires de cordons de mesure dans un kit tout-en-un. Kit de démarrage idéal pour les applications électriques. Achetez-le en ligne dès maintenant.

Sacoche à fermeture à glissière, recouverte de polyester résistant.

Structure renforcée en acier, tissu balistique robuste avec matériel résistant, grand compartiment de rangement à fermeture éclair avec 25 poches, résistant aux intempéries.

Utilisez les accessoires adaptés pour vos outils Fluke.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:
Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**