

Data teknis

Fluke i1730-flex3000 iFlex® Current Clamp



Ikhtisar Produk: Fluke i1730-flex3000 iFlex® Current Clamp

Probe arus fleksibel iFlex 24 inci untuk Pencatat Energi Fluke 1730 ini memperluas rentang pengukuran Fluke 1730 hingga 3000A AC sekaligus menyediakan fleksibilitas pengukuran terunggul. Probe arus fleksibel iFlex 24 inci untuk Energy Logger Fluke 1730 ini memperluas rentang pengukuran Fluke 1730 hingga 3000A AC sekaligus menyediakan fleksibilitas pengukuran terunggul. Probe iFlex ini terhubung langsung ke pencatat energi, menampilkan pengukuran arus tanpa faktor penskalaan yang rentan kesalahan. Probe iFlex ini terhubung langsung ke pencatat energi, menampilkan pengukuran arus tanpa faktor penskalaan yang rentan kesalahan. Kabel sepanjang 1,8 m (6 kaki) memungkinkan pemisahan antara lokasi pengukuran dan pencatat energi, sehingga lebih mudah untuk melihat tampilan. Kabel sepanjang 1,8 m (6 kaki) memungkinkan pemisahan antara lokasi pengukuran dan pencatat energi, sehingga lebih mudah untuk melihat tampilan. Kabel iFlex Pencatat Energi Fluke 1730 tersedia dalam panjang 12, 24, dan 36 inci. Kabel iFlex Energy Logger Fluke 1730 tersedia dalam panjang 12, 24, dan 36 inci

Model



Fluke i1730-flex3000

3000A 24 inch

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

12/2021

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.