

Data teknis

## Fluke slotted insulated screwdrivers



### Fitur utama

- Pegangan ergonomis yang disesuaikan dengan tangan pengguna mengurangi ketegangan dan kelelahan kerja serta memberikan torsi maksimum.
- Seluruh pegangan inti dilapisi dengan material luar pegangan lembut, lubang gantung untuk keamanan ekstra, dan desain pegangan anti-putar.
- Poros berinsulasi yang ramping memungkinkan akses di area yang sulit dijangkau.
- Ditempa dari baja CMV Jerman untuk ketahanan yang unggul

### Ikhtisar Produk: Fluke slotted insulated screwdrivers

Pekerjaan belum selesai sampai semuanya diperketat. Insulated tools dengan presisi yang pas dan pegangan pengikat yang benar untuk menerapkan torsi maksimum tanpa kerusakan pada kepala. Pisau baja kromium-molibdenum-vanadium (CMV) untuk meminimalkan keausan. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah membiarkan driver Anda terlepas dari kepala sekrup dan mungkin menghubungi konduktor langsung terdekat.

Fluke menawarkan tiga ukuran slotted screwdrivers. Semua tersertifikasi untuk 1000 volts AC and 1500V DC. Setiap obeng diuji secara individual hingga 10.000 volt dan didukung oleh [garansi seumur hidup terbatas](#).

## Spesifikasi: Fluke slotted insulated screwdrivers

Tipe Obeng	Panjang blade (inci <i>mm</i> )	Panjang pegangan (inci <i>mm</i> )	Lebar pegangan (inci <i>mm</i> )	Diameter bladeform (inci <i>mm</i> )
 Slot	3 <i>75</i>	3-3/8 <i>86</i>	1 <i>25</i>	3/32 <i>2.55</i>
 Slot	4 <i>100</i>	3-11/16 <i>94</i>	1-5/16 <i>30</i>	5/32 <i>4.0</i>
 Slot	5 <i>125</i>	4-3/16 <i>106</i>	1-7/16 <i>36</i>	1/4 <i>6.0</i>

### Garansi

#### Garansi Seumur Hidup Fluke Insulated Hand Tool

Setiap Fluke Insulated Hand Tool akan bebas dari cacat material dan pengerjaan seumur hidup. Seperti yang digunakan di sini, "seumur hidup" didefinisikan sebagai tujuh tahun setelah Fluke menghentikan pembuatan produk, tetapi masa garansi harus setidaknya lima belas tahun sejak tanggal pembelian. Garansi ini tidak mencakup kerusakan akibat kelalaian, penyalahgunaan, kontaminasi, perubahan, kecelakaan atau kondisi operasi atau penanganan yang tidak normal, kerusakan atau keausan normal komponen mekanis. Garansi ini hanya mencakup pembeli asli dan tidak dapat ditransfer.

#### Rekomendasi untuk penggunaan dan perawatan in-service dari Fluke Insulated Hand Tools

Berikut ini adalah panduan mengenai perawatan, inspeksi, pengujian ulang dan penggunaan Fluke Insulated Hand Tools.

#### Peringatan - untuk menghindari sengatan listrik atau cedera pribadi:

- Pastikan jari di belakang alat pelindung jari. Jangan pernah menyentuh bagian konduktif.
- Selalu pakai pelindung mata yang disetujui.
- Jangan gunakan di lokasi basah atau lembab. Jangan gunakan kecuali alat ini bersih dan kering.
- Jangan berikan tekanan atau tekanan berlebihan pada alat isolasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Contohnya termasuk menggunakan permukaan berinsulasi sebagai titik tumpu untuk mencungkil atau menggigit atau mencengkeram pegangan alat yang terisolasi dengan alat lain seperti tang atau kunci pas untuk meningkatkan torsi atau daya unkit.

Jika alat digunakan dengan cara yang tidak ditentukan, perlindungan mungkin terganggu.

#### Penyimpanan

Insulated hand tools harus disimpan dengan baik untuk meminimalkan risiko kerusakan pada isolasi karena penyimpanan atau pengangkutan. Insulated hand tools ini harus disimpan terpisah dari perkakas lain untuk menghindari kerusakan mekanis atau kebingungan dengan perkakas yang tidak diinsulasi. Selain itu, insulated hand tools ini harus dicegah dari kontak dengan permukaan yang terlalu panas (misalnya pipa uap) atau paparan radiasi UV yang berlebihan.

#### Periksa sebelum digunakan

Sebelum digunakan, setiap Insulated Hand Tool harus diperiksa secara visual oleh pengguna. Jika ada keraguan tentang

keamanan insulated hand tool, harus dikenai pemeriksaan oleh orang yang kompeten dan jika perlu diuji ulang untuk menentukan kesesuaian atau dibuang untuk mencegah penggunaan lebih lanjut.

### **Suhu**

Insulated Hand Tools harus digunakan hanya di lingkungan yang suhunya antara  $-20^{\circ}\text{C}$  dan  $+70^{\circ}\text{C}$  dan, untuk alat bertanda "C", antara  $-40^{\circ}\text{C}$  dan  $+70^{\circ}\text{C}$ .

### **Pemeriksaan berkala dan pengujian ulang listrik**

Pemeriksaan visual tahunan oleh orang yang terlatih disarankan untuk menentukan kesesuaian Insulated Hand Tool untuk layanan lebih lanjut. Jika uji ulang listrik diperlukan oleh peraturan nasional atau dalam kasus keraguan setelah pemeriksaan visual, uji dielektrik yang berlaku IEC 60900 untuk insulated hand tools harus dilakukan.

Untuk detail, hubungi [Pusat Layanan Fluke](#)

## Model



### ISLS3

Insulated Slotted Screwdriver 3/32, 3"; 2.5 mm, 25 mm

### ISLS5

Insulated Slotted Screwdriver 5/32, 4"; 4 mm, 100 mm

### ISLS8

Insulated Slotted Screwdriver 1/4, 5"; 6 mm, 125 mm

Optional accessories	Description
<b>Fluke CPAK Magnetic Hanging Tool Pouch</b>	Fluke hanging tool pouch dapat memuat pliers, screwdrivers, pliers dan alat tes kecil. Gantungan magnetik memungkinkan Anda menempelkan kantong ke pintu kabinet listrik.
<b>Fluke RUP8 Rollup Pouch</b>	Fluke tools roll up pouch didesain untuk 3 pliers dan 5 screwdrivers. Desain roll up tool pouch dengan penutup kait dan loop untuk menjaga agar alat tetap teratur.



### Pemeliharaan preventif yang disederhanakan. Tak ada lagi pekerjaan ulang.

Hemat waktu dan tingkatkan keandalan data pemeliharaan Anda dengan menyinkronkan pengukuran secara nirkabel menggunakan sistem Fluke Connect

- Menghilangkan kesalahan entri data dengan menyimpan pengukuran secara langsung dari alat dan menghubungkannya dengan perintah kerja, laporan, atau catatan aset.
- Memaksimalkan waktu operasi dan meyakinkan dalam mengambil keputusan pemeliharaan dengan data yang dapat dipercaya dan dilacak.
- Tidak ada lagi papan klip, buku catatan, dan banyak spreadsheet dengan transfer pengukuran nirkabel satu langkah.
- Mengakses pengukuran dasar, historis, dan terbaru menurut aset.
- Membagikan data pengukuran menggunakan panggilan video ShareLive™ dan email.

Temukan selengkapnya di [flukeconnect.com](http://flukeconnect.com)



Semua merek dagang adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Layanan WiFi atau seluler diperlukan untuk berbagi data. Smartphone, layanan nirkabel dan paket data tidak termasuk dalam pembelian. Penyimpanan 5GB pertama gratis. Detail dukungan melalui telepon dapat dilihat di [fluke.com/phones](http://fluke.com/phones).

### Fluke. Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.

Layanan nirkabel dan paket data smartphone tidak termasuk dalam pembelian. Fluke Connect tidak tersedia di semua negara.

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD**  
Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05  
JI. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1  
Summarecon Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240  
Indonesia  
Tel: +62 21 2938 5922  
Email: [info.asean@fluke.com](mailto:info.asean@fluke.com)  
[www.fluke.com/id](http://www.fluke.com/id)

**For more information call:**  
In the U.S.A. (800) 443-5853  
In Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100  
In Canada (800)-36-FLUKE  
From other countries +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com](http://www.fluke.com)

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.  
12/2021

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**