

Dati tecnici

Set sonde di tensione Fluke VPS200-G, grigio 200 MHz (uno grigio)



Descrizione generale del prodotto: Set sonde di tensione Fluke VPS200-G, grigio 200 MHz (uno grigio)

Sonda di tensione con doppio isolamento per ScopeMeter serie 190.

Dati tecnici: Set sonde di tensione Fluke VPS200-G, grigio 200 MHz (uno grigio)

Specifiche tecniche	
Attenuazione	10x
Ampiezza di banda	200 MHz
Max. tensione in ingresso	1000 V
Max. tensione verso la massa	Classe 600 V CAT III 1000 V CAT II per IEC/EN61010-031
Resistenza di ingresso	10 mohm
Capacità di ingresso	14 pF
Gamma di compensazione	da 10 a 22 pF

Lunghezza dei cavi	1,2m
Garanzia	1 anno
Le specifiche vengono applicate quando la sonda è collegata a Scopemeter serie 190 Fluke.	

Modelli



Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
 - Ground Lead with Hook Clip
 - Ground Lead with Mini Alligator
 - The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2022 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
01/2022

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**