

Dati tecnici

Puntali TL175 TwistGuard™



Caratteristiche principali

- La guaina della punta estendibile brevettata è conforme ai nuovi requisiti di sicurezza elettrica per la riduzione dell'esposizione della punta garantendo, al contempo, la flessibilità necessaria per la maggior parte delle misure
- È possibile modificare la lunghezza della punta della sonda esposta da 19 a 4 mm.
- Nuovo indicatore di usura dei puntali WearGuard™. Ogni puntale è ricoperto da due strati di isolante in silicone; il colore di contrasto interno mette in evidenza le intaccature, i graffi o gli eventuali danni ai puntali che necessitano di essere sostituiti.
- Puntali in silicone doppiamente isolati. Il puntale TL175 resiste alle alte temperature e la sua flessibilità rimane invariata alle basse temperature.
- Il passacavo ultrasensibile può essere piegato più di 30.000 volte sulle estremità della sonda e del connettore, senza problemi.
- Connettori di ingresso universali compatibili con tutti gli strumenti che supportano connettori a banana schermati standard da 4 mm
- Classificazione: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., grado di inquinamento 2
- Per una flessibilità aggiunta, il puntale TL175E include punte a molla da 4 mm
- Le sonde mostrano sempre la categoria di classificazione corretta delle punte da utilizzare
- Classificazione ambientale: da -20 °C a 55 °C, altitudine: 2000 m
- Conformità EN61010-031
- Un anno di garanzia

Descrizione generale del prodotto: Puntali TL175 TwistGuard™

- Lunghezza della punta regolabile
- Lavoro in sicurezza in diversi contesti
- WearGuard™ mostra i danni ai puntali
- Pressacavo rinforzato ultrasensibile

Dati tecnici: Puntali TL175 TwistGuard™

Ratings: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., Pollution Degree 2

Exposed probe tip length: 19 to 4 mm (0.75 to 0.16 in)

Environmental ratings: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F), altitude: 2000 m (6,562 ft)

TL175E also available. Includes removable 4 mm lantern tips that thread onto the lead tip.
Conforms to EN61010-031

Modelli



Fluke TL175

Fluke TL175 TwistGuard™ Test Leads

