


Dati tecnici

TL950 Set di puntali con minipinze



Caratteristiche principali

- Un paio (rosso, nero) di puntali con connettori a banana da 4 mm e minipinze
- Minipinze con apertura fino a 2,3 mm
- Cavi isolati in PVC di 90 cm di lunghezza
- 30 V RMS oppure 60 V DC, 3 A

Modelli



Fluke TL950

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2022 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
01/2022

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**