

Dati tecnici

Teleobiettivo a infrarossi



Caratteristiche principali

Field-of-View (FOV) is 8.6° x 6.5°

Descrizione generale del prodotto: Teleobiettivo a infrarossi

Il teleobiettivo termico opzionale consente all'utente di visualizzare e misurare la temperatura degli oggetti da una distanza maggiore, oppure di oggetti più piccoli da distanze normali.

Campo visivo (Field-of-View, FOV): 8,6° x 6,5°

Utilizzabile con: Ti32 e TiR32

Modelli



Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

For use with: Ti32 and TiR32

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**