

テクニカル・データ

Fluke 325 真の実効値クランプメーター（日本では販売していません。）



主な機能

測定機能

- 400 A AC および DC 電流の測定
- 600 V AC および DC 電圧の測定
- 真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定
- 導通検出により、最大 40 k Ω までの抵抗測定
- 温度および静電容量の測定
- 周波数測定

機能

- 薄型エルゴノミックデザイン
- 読み取りやすい大型バックライトディスプレイ
- CAT IV 300 V/CAT III 600 V の安全性評価
- 保留ボタン
- 2 年保証
- ソフトキャリングケース

製品概要: Fluke 325 真の実効値クランプメーター（日本では販売していません。）

（日本では販売していません。）

フルークの誇る堅牢性、信頼性、精度。

真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した 320 シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。323、324、および 325 は、負荷電流の存在、AC 電圧、および回路、スイッチ、ヒューズ、および接点の導通を検証するために設計されています。これらの小型で頑丈なクランプメーターは、堅固なケーブル収納部における 400 A までの電流測定に最適です。Fluke 325 は、DC 電流および周波数の測定機能も搭載しています。

仕様: Fluke 325 真の実効値クランプメーター（日本では販売していません。）

仕様		324	325	
AC 電流	範囲	400.0 A	40.00 A/400.0 A	40.00 A/400.0 A
	確度	2 % ± 5 桁 (45 Hz ~ 65 Hz) 2.5 % ± 5 桁 (65 Hz ~ 400 Hz)	1.5 % ± 5 カウント (45 Hz ~ 400 Hz) 注: 位置感度には 2 % を加算	2 % ± 5 桁 (45 Hz ~ 65 Hz) 2.5 % ± 5 桁 (65 Hz ~ 400 Hz)
DC 電流	範囲	-	-	40.00 A/400.0 A
	確度	-	-	2 % ± 5 桁
AC 電圧	範囲	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	確度	1.5 % ± 5 桁	1.5 % ± 5 桁	1.5 % ± 5 桁
DC 電圧	範囲	600.0 V	600.0 V	600.0 V
	確度	1.0 % ± 5 桁	1.0 % ± 5 桁	1.0 % ± 5 桁
抵抗	範囲	400.0 Ω / 4,000 Ω	400.0 Ω / 4,000 Ω	400.0 Ω / 4,000 Ω / 40.00 kΩ
	確度	1.0 % ± 5 桁	1.0 % ± 5 桁	1.0 % ± 5 桁
導通		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
静電容量		-	0 ~ 100.0 μF / 100 μF ~ 1000 μF	0 ~ 100.0 μF / 100 μF ~ 1000 μF
周波数		-	-	5.0 Hz ~ 500.0 Hz
AC 応答		真の実効値	真の実効値	真の実効値
バックライト		-	あり	あり
データホールド		あり	あり	あり
接点温度		-	-10.0 °C ~ 400.0 °C	-10.0 °C ~ 400.0 °C
最小値/最大値		-	-	あり

サイズ	高さ x 幅 x 奥行き (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	ワイヤー最大径	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	重量	265 g	208 g	283 g
カテゴリー規格		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
保証		2 年	2 年	2 年

※Fluke 324、325は日本では販売しておりません。

モデル



Fluke 325 True-rms Clamp Meter

325 True-rms クランプメーター

付属アクセサリ

- テストリード
- ソフトケース
- ユーザーマニュアル

Optional accessories

Description

TL223 電気テスト・リード・セット

オールインワン・セットには3種類のテスト・リード・アクセサリが含まれています。電気的用途に最適なスターター・キットです。

C43 ソフト・キャリング・ケース

耐久性のあるビニール外装のファスナー式キャリング・ケース。

C550 ツール・バッグ

スチール強化フレーム。

CAMO-37 カモフラージュ・キャリング・ケース

ご使用の Fluke ツールに最適なケースをお選びください。

Fluke. 動き続ける世界を支える

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>
お問い合わせ先: ©2022 Fluke
フルーク Corporation.
特約店営業部 仕様は、予告なく変更され
TEL : 03-6714-3114 る場合があります。
www.fluke.com/jp/ 01/2022

世界で最も信頼されている
ツール