

기술 자료

TL71 프리미엄 테스트 리드 세트



주요 기능

- 실리콘 절연된 직각 테스트 리드가 있는 컴포트 그립 프로브 1쌍(빨간색, 검은색)
- μV 측정에 권장
- CAT II 1000V, 10A 등급
- CAT III 1000V, CAT IV 600 V(보호 캡 사용 시에만 해당)
- 품질 보증 기간 1년

제품 개요: TL71 프리미엄 테스트 리드 세트

테스트 리드는 전체 측정 시스템의 필수 요소이며, 디지털 멀티미터의 기능을 확장합니다. Fluke TL71 프리미엄 테스트 리드 세트에는 실리콘 절연된 유연한 직각 테스트 리드가 있는 컴포트 그립 프로브 1쌍(빨간색과 검은색)이 포함되어 있습니다. 고유한 컴포트 그립 프로브와 함께 최대 CAT III 1000V의 안전 등급에 적합한 내열 및 내한성을 갖추고 있습니다.

제품 사양: TL71 프리미엄 테스트 리드 세트

Lead Length	1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip
Category Rating	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max
Operating temperature	-20° C to 55° C (-4° F to 131° F), 90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)

모델**Fluke TL71**



Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2021 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
10/2021

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.