

기술 자료

TL76 2mm/4mm 테스트 리드 세트



주요 기능

- 공간이 협소한 리드 프로빙 및 GS38에 적합한 탈부착 가능한 절연형 IC 캡
- CAT II 1000V, 10A 등급
- CAT III 1000V, CAT IV 600V(보호 캡 사용 시에만 해당)
- 품질 보증 기간 1년

제품 개요: TL76 2mm/4mm 테스트 리드 세트

직각 슈라우드 바나나 플러그가 있는 1.5m 길이의 실리콘 테스트 리드 1쌍(빨간색, 검은색)

모델



Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.5 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
- Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
- Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.