

기술 자료

## Fluke TL80A 기본 전자 테스트 리드 키트



### 제품 개요: Fluke TL80A 기본 전자 테스트 리드 키트

테스트 리드는 전체 측정 시스템의 필수 요소이며, 디지털 멀티미터의 기능을 확장합니다. TL80A 기본 전자 테스트 리드 키트에는 전자 제품 테스트를 위한 기본적인 액세서리가 포함되어 있습니다. 예를 들어 실리콘 절연된 유연한 직각 테스트 리드가 있는 콤포트 그립 프로브 1쌍(빨간색과 검은색)이 포함된 Fluke TL71 프리미엄 테스트 리드 세트가 들어 있습니다. 고유한 콤포트 그립 프로브와 함께 최대 CAT III 1000V의 안전 등급에 적합한 내열 및 내한성을 갖추고 있습니다. TL80A는 테스트 리드를 보관하기 편리한 C75 액세서리 케이스와 함께 제공됩니다.

**Fluke. Keeping your world up and running.®**

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea  
Tel.02.539.6311  
(주)한국플루크 대구지사  
Tel.053.382.6311  
[www.fluke.co.kr](http://www.fluke.co.kr)

Fluke Korea  
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호  
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.