

기술 자료

2X 망원 적외선 스마트 렌즈



제품 개요: 2X 망원 적외선 스마트 렌즈

표준 렌즈보다 2배로 확대된 대상을 볼 수 있으며, 장비에 문제가 있는지 표시해 주는 중요한 적외선 상세 이미지를 캡처하기 위해 높은 사다리에 오르거나 공장의 위험 구역에 들어갈 필요가 없습니다.

렌즈 교정을 위해 번거롭게 카메라를 보내지 않아도 됩니다. 스마트 렌즈를 사용하여 호환 가능한 카메라에 렌즈를 부착하고 이미지를 찍을 수 있습니다.

설계 코팅된 100 % 다이아몬드 선삭 게르마늄 재질입니다. 게르마늄은 가용 재질 중 감지기로 에너지를 가장 효율적으로 전달합니다.

TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO과 호환됩니다.

[여기서 추가 IR 렌즈에 대한 전체 제품을 참조하십시오](#)

제품 사양: 2X 망원 적외선 스마트 렌즈

Description		
IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.33 mRad
	Ti300+	0.66 mRad
	TiX501 / TiX580	0.33 mRad
Field of view	12 ° H x 9 ° V	



Focus distance	45 cm (approximately 18 in)
----------------	-----------------------------

모델



FLK-LENS/TELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.