

기술 자료

Fluke Ti Visor 3



제품 개요: Fluke Ti Visor 3

이 단단하고 튼튼한 플라스틱 액세서리 차광판을 사용하여 태양광 또는 기타 주위 조명이 밝은 장소에서 LCD 화면 눈부심과 반사를 줄일 수 있습니다. 이 차광판은 내부 또는 외부에서 사용할 수 있으며, 추가 하드웨어 필요 없이 클립을 사용해 열화상 장비에 부착합니다. 사용하지 않을 때는 쉽게 분리하여 보관할 수 있습니다.

모델



Fluke Ti Visor 3

Sun Visor for Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.



Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2021 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
12/2021

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.