

기술 자료

망원 적외선 렌즈



제품 개요: 망원 적외선 렌즈

소형 물체 또는 닿기 어렵거나 멀리 있는 물체의 검사에 사용할 수 있는 2x 망원 렌즈 - TiX1000, TiX660, TiX640 모델과 호환됨.

응용 분야: 예방적 유지보수, 석유 및 가스, 설비 및 전력선 검사.

제품 사양: 망원 적외선 렌즈

일반 특성	
렌즈 설명	망원 렌즈
초점 거리	60mm
초점	1.99 mm
1024 x 768	
iFOV	0.3mRad
FOV	16.4 x 12.4°
640 x 480	



iFOV	0.4mRad
FOV	14.9 x 11.3°

모델



FLK-Xlens/Telephoto

Applications: Predictive maintenance, oil and gas, utilities and power line inspections.

Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.



Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2021 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
12/2021

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.