

기술 자료

LVD2 전압 조명



주요 기능

- 듀얼 감도
- 수명이 100,000시간인 LED 조명
- 90~600V AC에서 검출
- CAT IV 600V 등급
- 듀얼 검출 수준
- 파란색은 AC 전압 소스에 대한 근접성을 나타냄
- 빨간색은 소스에 있음을 나타냄
- 작동 온도 0~50 C
- 고휘도 백색 LED
- 전구 수명 100,000시간
- AAA 배터리 포함

제품 개요: LVD2 전압 조명

사용하기 쉬운 하나의 펜 스타일 디자인에 통합된 비접촉식 AC 전압 검출기 및 LED 플래시라이트입니다. LVD2는 CAT IV 600V 등급의 비접촉식 검출기로서, 상업용 및 산업용으로 적합합니다. LVD2에는 소스에 있을 때 빨간색이고 소스에서 2.54cm~12.7cm(1~5인치) 거리에 있을 때 파란색이 켜지는 듀얼 감도 기능이 포함되어 있습니다.



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.