

Technische gegevens

Fluke TPS VOLTPROBE 100 V**Productoverzicht: Fluke TPS VOLTPROBE 100 V**

Specificaties

Bereik rms	1 V tot 170 V
Vnom	100 V
Vmax. continu	1000 V
Bereik snelle transiënten Vp<1ms	6000
Intrinsieke fout	0,15%
Bedrijfsspanning	600 V CAT IV

Specificaties: Fluke TPS VOLTPROBE 100 V

Specifications	
Range rms	1 V to 170 V
Vnom	100 V
Vmax. contin.	1000 V
Fast transient range Vp < 1 ms	6000
Intrinsic error	0.15%
Operating voltage	600 V CAT IV

Modellen

Fluke TPS

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**