

Fluke TL28A Automotive-meetsnoerenset



Belangrijkste kenmerken

- Flexibele meetsnoeren met siliconenisolatie zijn warmte- en koudebestendig
- Cat I 30 V, 10 A

Productoverzicht: Fluke TL28A Automotive-meetsnoerenset

Grote bek, lange meetsnoeren en een doorsteeknaald in de bek. Sterke veerbelaste koperen klemmen met een wijde bek-opening van 12,7 mm (0,50 inch) en tandingen. Grote doorsteeknaald voor het penetreren van dikkere draden bevindt zich in de bek. Meetsnoeren van 1,5 m (60 inch) met siliconenisolatie, te gebruiken van -80 °C tot +70 °C (-112 °F to +158 °F). Goedgekeurd voor 30 V, 10 A. Eén rood, één zwart.

Modellen



Fluke TL28A

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**