

Fluke TL76 meetsnoerenset van 2/4 mm



Belangrijkste kenmerken

- Verwijderbare, geïsoleerde IC-kappen maken gebruik van probes op dicht opeen liggende draden mogelijk conform GS38
- Norm CAT II, 1.000 V, 10 A
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V alleen met beschermkap
- Een jaar garantie

Productoverzicht: Fluke TL76 meetsnoerenset van 2/4 mm

One pair (red, black) silicone test leads with right angle shrouded 4 mm (0.16 in) banana plugs.

Modellen



Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.5 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
- Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
- Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**