

Technische gegevens

## TL960 Meetsnoerenset met micro-haakjes



### Belangrijkste kenmerken

- 1 paar meetsnoeren (rood, zwart) met stapelbare 4 mm banaanstekkers en micro-haakjes
- Micro-haakjes kunnen aan componentdraden met een diameter tot 1 mm bevestigd worden
- 90 cm lange snoeren met PVC-isolatie
- 30 V RMS of 60 V DC, 3 A
- Een jaar garantie

## Modellen



### **Fluke TL960**

Micro-Hook Test Leads

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**