

## Fluke HC120 haakklemmen (set van 2: rood, grijs)



### Productoverzicht: Fluke HC120 haakklemmen (set van 2: rood, grijs)

Set van twee haakklemmen (een rood, een grijs), ontworpen voor gebruik met STL 120 afgeschermdde meetsnoeren, VPS40 en TL75 meetsnoeren. Voor draden tot max. 2,5 mm Het contactmateriaal is gemaakt van versterkt vernikkeld staal

### Specificaties: Fluke HC120 haakklemmen (set van 2: rood, grijs)

Algemene specificaties	
Maximale spanning	600 V RMS. CAT III volgens IEC 1010-2-031
Maximale draaddiameter	2,5 mm
Contactmateriaal	Vernikkeld staal

## Modellen



**Fluke HC120**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**