

# Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker



## Belangrijkste kenmerken

- Spanningdetectie van 200 tot 1000 V AC, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in woonhuizen en commerciële en industriële gebouwen.
- NIEUW! Altijd ingeschakeld, waardoor uw 2AC altijd klaar is voor gebruik, en uitgerust met een laagspanningscircuit voor een langere levensduur van de batterij.
- NIEUW! Innovatieve batterijtestknop waarmee u kunt controleren of de batterij in goede staat is\*.
- Het product heeft een overspanningsclassificatie van categorie IV, 1000 V voor de beste bescherming van de gebruiker.
- Ontwerp met geïntegreerde clip, uitgevoerd in zakformaat.
- Gevoed door 2 AAA-batterijen (inbegrepen)
- Vertrouwde robuustheid en betrouwbaarheid van Fluke
- Twee jaar garantie

\*Het gebruik van de batterijtestfunctie is optioneel en dient alleen het gemak. Deze functie is niet bedoeld ter vervanging van de controle van de tester vóór en na gebruik aan de hand van een bekende spanningsbron.

## Productoverzicht: Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker

### Altijd ingeschakeld - snel en veilig spanning meten

De 2AC is het nieuwste product binnen het VoltAlert™-assortiment contactloze wisselspanningzoekers van Fluke. Het is in zakformaat en gemakkelijk te gebruiken. De 2AC-tester controleert op spanningvoerende circuits en defecte aarding, en is het ideale gereedschap voor zowel elektriciens op de werkvloer als doe-het-zelvers thuis. De tip van de spanningzoeker in zakformaat licht rood op wanneer hij dicht in de buurt komt van een contactdoos, contactstrip of stroomdraad die onder spanning staat.

## Specificaties: Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker

Specificaties	
Werkingsprincipes	Meet het door AC-spanning opgewekte stabiele elektrostatische veld door de isolatie heen, zonder dat er contact gemaakt hoeft te worden met de blootliggende geleider. Als de punt rood oplicht, is er spanning aanwezig.
Veiligheidsspecificaties	Voldoet aan IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2e ed.), CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 en ISA-82.02.01 vervuilingsgraad 2
Conform EMC	Voldoet aan IEC 61326-1:2006
Bedrijf	Specificatie 90 V AC tot 1000 V AC, CAT IV 1000 V
Temperatuur (tijdens bedrijf en opslag)	-10 °C tot 50 °C (-14 °F tot 122 °F)
Vochtigheidsbereik tijdens bedrijf	0% tot 95% (0 °C tot 30 °C)
	0% tot 75% (30 °C tot 40 °C)
	0% tot 45% (40 °C tot 55 °C)
Hoogte	2000 m (CAT IV 1000 V)
Reinigen	Schoonmaken met vochtige doek
Levensduur batterij	De normale levensduur van de batterij is langer dan een jaar
Garantieperiode	Twee jaar

## Modellen



### **FLK2AC**

FLK2AC/200-1000V, WISSELSpanningzoekeR 200-1000V, ENG, C. FRN, SPN

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
[www.fluke.be](http://www.fluke.be)

©2021 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
12/2021

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**