

Technische gegevens

Fluke BP190 oplaadbare NiMH-batterijset



Belangrijkste kenmerken

- **Nominal Voltage:** 7.2V
- **Capacity:** 3,500 mAh

Productoverzicht: Fluke BP190 oplaadbare NiMH-batterijset

Set NiMH-batterijen ontworpen voor gebruik met de ScopeMeter-series 190 en 190C van Fluke evenals de Fluke 430-serie. De batterijset moet in het instrument worden opgeladen.

- Nominale spanning: 7,2 V
- Capaciteit: 3.500 mAh.

Modellen



Fluke BP190

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**