

Technische gegevens

Fluke 17XX i40s-EL aanklembare stroomtransformatoren



Productoverzicht: Fluke 17XX i40s-EL aanklembare stroomtransformatoren

De Fluke i40s-EL stroomtang wordt gebruikt voor het meten van lage stroomsterkte, is geschikt om metingen tot 40 A uit te voeren en meet ook nauwkeurig op secundaire stroomtransformatoren van 1 A en 5 A. De bek van de i40s-EL kan om stroomgeleiders met een diameter tot 15 mm worden geklemd

Modellen



FLUKE-17XX i40s-EL

40A Clamp-on Current Transformer

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**