

Technische gegevens

Fluke 700HTPK hydraulische testdrukset



Belangrijkste kenmerken

- Gebruiksvriendelijke robuuste en betrouwbare constructie waarmee hydraulische druk tot 10.000 psi/690 bar gegenereerd kan worden
- Combineer hem met een van de Fluke 700G precisiedrukmeters voor een volledige drukmetings- en kalibratie-oplossing
- Bovendien te combineren met de Fluke 700G/TRACK-software voor het uploaden naar een pc van meer dan 8.000 drukmetingen die op het terrein zijn gelogd

Productoverzicht: Fluke 700HTPK hydraulische testdrukset

Genereert druk tot 10.000 psi, 690 bar. Inclusief hydraulische handpomp 700HTP-2, testslangen en adapters, en beschermende draagkoffer.

Modellen



Fluke-700HTPK

Set voor het testen van hydraulische druk met meter voor het testen van precisiedruk, hydraulische handpomp, 1 slangenset en adapters, inclusief stevige koffer

Includes:

- 1 hose kit and adapters
 - Hard case
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**