

Technische gegevens

Fluke 700TTH5K premium-testslangsets voor transmitters



Productoverzicht: Fluke 700TTH5K premium-testslangsets voor transmitters

Gebruiksvriendelijke premium-testslangsets voor druktransmitters, voor gebruik met een kalibrator of testpomp

- Nominale druk 5000 psi
- Inclusief aansluiting van 1/8" NPT voor permanente montage op een kalibrator of testpomp
- Mannelijke connector van 1/4" NPT voor bevestiging aan een transmitter, geen gereedschap nodig

Modellen



Fluke 700TTH5K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
- Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**