

Technische gegevens

TP80 Elektronische meetprobes




Belangrijkste kenmerken

- 1 paar (rood, zwart)
- IC-isolatie cap voorkomt kortsluiting van IC-pennen, voor het meten van componenten op printkaarten met hoge dichtheid
- Veiligheidsnorm: CAT III/1000 V, 1 A
- Een jaar garantie

Productoverzicht: TP80 Elektronische meetprobes

Recommended for use with TL222 and TL224

Modellen



Fluke TP80

Fluke TP80 Electronic Test Probes

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**