

Tekniske data

FOM Fiberoptisk modul



Produktoversikt: FOM Fiberoptisk modul

Flukes fiberoptiske meter (FOM) hjelper deg med å teste og vedlikeholde fiberoptiske kabler uten å måtte kjøpe et helt nytt meter. Plugg FOM direkte til et hvilket som helst digitalt multimeter med mV dc-funksjon og 10 MO inngangsimpedans, som f.eks. Fluke 87, og du vil hurtig og raskt kunne verifisere tap i fiberoptiske kabler. Lyskilder og patch-ledninger selges separat. Ett års garanti.

Modeller



Fluke FOM

Fluke FOM Fiber Optic Meter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**