

Tekniske data

TL932 Skjøteledningssett (90 cm)



Nøkkelfunksjoner

- Ett par (rød, svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg
- Nikkelbelagte bananplugg
- 90 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 15 A

Produktoversikt: TL932 Skjøteledningssett (90 cm)

- Ett par (rød, svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg
- Nikkelbelagte bananplugg
- 90 cm lange PVC-isolerte ledninger
- 30 V rms eller 60 V DC, 15 A

Modeller



Fluke TL932

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**