

Tekniske data

TRM50 koaksial gjennomgående kabelavslutning BNC hann til BNC hunn



Produktoversikt: TRM50 koaksial gjennomgående kabelavslutning BNC hann til BNC hunn

TRM50 koaksial gjennomgående kabelavslutning BNC hann til BNC hunn.

Spesifikasjoner: TRM50 koaksial gjennomgående kabelavslutning BNC hann til BNC hunn

Spesifikasjoner	
Impedans	50 ohm
Maksspenning over bakken	1000V CAT III
Makseffekt	1W

Modeller



Fluke TRM50

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**