

Tekniske data

PLS BC20



Produktoversikt: PLS BC20

PLS RBP10 er en holder med oppladbart NiMH-batteri for PLS H2, PLS HV2R og PLS HV2G rotolaservatrer. Dette tilbehøret følger med system- og pakkekonfigurasjonene av H2, HV2R og HV2G. Dette tilbehøret leveres i en generisk pappeske med etikett.

Modeller



PLS BC20

PLS BC20 ladekabel er utformet for PLS RBP10 holder med oppladbart NiMH-batteri for PLS H2, PLS HV2R og PLS HV2G rotolaservatre.

Innhold:

- PLS RBP10 holder med oppladbart NiMH-batteri
 - PLS BC20 ladekabel med universaladaptere
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**