

Tekniske data

PLS BP10



Produktoversikt: PLS BP10

PLS BP10 holder for alkaliske batterier er kompatibel med og følger med PLS H2, PLS HV2R og PLS HV2G rotolasere. Batteriholderen har plass til fire alkaliske D-batterier (følger ikke med). Dette tilbehøret leveres i en generisk pappepose med etikett.

Modeller



PLS BP10

PLS BP10 batteriholder for alkaliske batterier til rotolaser, er kompatibel med og følger med PLS H2, PLS HV2R og PLS HV2G rotolasere.

Innhold:

- PLS BP10 batteriholder for alkaliske batterier til rotolaser
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**