

Tekniske data

## CXT80 koffert for ekstreme forhold



### Nøkkelfunksjoner

- Flyteevnen gjør at kofferten flyter i saltvann med et innhold på 3,6 kg (7,94 lb)
- Inkluderer en automatisk utluftingsventil for rask utligning etter endringer i lufttrykket
- Kjentetegnes av en eksklusiv 6,4 mm (0,25 tommer) O-ring i neopren og ABS-låser for utmerket forsegling
- For bruk med følgende testverktøy:  
Multimetre: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189  
Prosessverktøy: 724, 725, 726, 789

### Produktoversikt: CXT80 koffert for ekstreme forhold

Uknuselig, vannrett, luftrett, støvtett, kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

## Modeller



### Fluke CXT80

---

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
  - Process Tools: 724, 725, 726, 789
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**