

Tekniske data

## Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps



### Produktoversikt: Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

De nye fleksible, 12-tommers iFlex-strømprobene for Fluke 1730 utvider måleområdet til Fluke 1730 til 1500 A AC, samtidig som de gir optimal måleflexibilitet. iFlex-probene kobles direkte til energiloggeren, og viser strømmålinger uten skaleringsfaktorer som kan være en feilkilde. Ledningen på 1,8 m (6 fot) gjør at brukeren kan stå på avstand fra stedet der målingen utføres, noe som gjør det enklere å se skjermen til energiloggeren. iFlex-kabler for Fluke 1730 energilogger er tilgjengelig i 12, 24, og 36 tommer.

## Modeller



### **Fluke i1730-flex1500/3pk**

1500A 12 inch, 3 Pack

- 
- 1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**