

Tekniske data

Fluke i1730-flex3000 iFlex® Current Clamp



Produktoversikt: Fluke i1730-flex3000 iFlex® Current Clamp

De nye fleksible, 24-tommers iFlex-strømprøbene for Fluke 1730 utvider måleområdet til Fluke 1730 til 3000 A AC, samtidig som de gir optimal måleflexibilitet. iFlex-prøbene kobles direkte til energiloggeren, og viser strømmålinger uten skaleringsfaktorer som kan være en feilkilde. Ledningen på 1,8 m (6 fot) gjør at brukeren kan stå på avstand fra stedet der målingen utføres, noe som gjør det enklere å se skjermen til energiloggeren. iFlex-kabler for Fluke 1730 energilogger er tilgjengelig i 12, 24, og 36 tommer.

Modeller



Fluke i1730-flex3000

3000A 24 inch

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**