

Tekniske data

Fluke 11 A, 1000 V sikring



Nøkkelfunksjoner

- 11 A, 1000 V sikring for Fluke digitale multimeter
- kvikk høyenergisikring designet for strømmåling
- fylt med sand for å redusere bruddrisiko ved overbelastning

Produktoversikt: Fluke 11 A, 1000 V sikring

Modeller	P/N 203403 11 A, 1000 V	P/N 203411 440 mA, 1000 V	P/N 2279229 315 mA, 1000 V	el-nr: 4016494 440 mA sikringskassett
107, 115, 117, 233	☒			
175, 177, 179, 83V 87V, 287, 289 27II, 28II, 88V, 77IV, 87V MAX	☒	☒		
3000 FC, 1577, 1587 FC BT508, BT510, BT521		☒		
787, 787B, 789		☒ ant.: 2		
1503, 1507			☒	
28II Ex	☒			☒

Denne høyenergisikringen er designet for å beskytte brukere mot elektriske støt og brannskader. Det gjør den ved å holde energien som genereres av en kortslutning, inne i sikringen. Sikringen er laget for å begrense hvor lenge det tilføres energi og hvor mye oksygen som kan brenne.

Sikringen er fylt med sand for å stoppe kortslutninger. Sanden vil ikke bare bidra til å absorbere energien som

overbelastningsstrømmen skaper, den vil også være til hjelp med hensyn til de høye temperaturene som genereres (opp til 10 000 °F). Energien smelter sanden og gjør den om til glass. Det bidrar til å kvele en potensiell flamme ved å kutte oksygentilførselen, og beskytter dermed brukeren ytterligere.

Brukt i de følgende digitale multimetrene fra Fluke:

[Fluke 107 håndholdt, CAT III digitalt multimeter](#)

[Fluke 115 digitalt multimeter for feltteknikere](#)

[Fluke 117 elektriker-multimeter med kontaktfri spenningsmåling](#)

[Fluke 177 digitalt multimeter med sann RMS](#)

[Fluke 179 digitalt multimeter med sann RMS](#)

[Fluke 233 digitalt multimeter med avtakbar skjerm](#)

[Fluke 27 II robust digitalt multimeter](#)

[Fluke 287 loggemultimeter med sann RMS, for elektronikkbruk](#)

[Fluke 289 dataloggemultimeter med sann RMS](#)

[Fluke 28 II robust digitalt multimeter](#)

[Fluke 28 II Ex egensikkert digitalt multimeter med sann RMS](#)

[Fluke 77 IV digitalt multimeter](#)

[Fluke 83V gjennomsnittsresponderende industrimultimeter](#)

[Fluke 87V industrimultimeter](#)

[Fluke 87V MAX digitalt multimeter med sann RMS](#)

[Fluke 88V Deluxe bilmultimeter](#)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**