

Tekniske data

## Deluxe LED L206-hodelykt



### Nøkkelfunksjoner

- Tre superskarpe hvite lysdioder
- Klemmen kan roteres 360°
- Spesialfeste til hjelm er inkludert
- Batteriet har en levetid på 40 timer
- Vannavstøtende
- Slitesterk polymerutførelse
- Gummibelagt kant
- Omfatter også hengseløkke

### Produktoversikt: Deluxe LED L206-hodelykt

Fest den på en hjelm, en cap eller en paneldør for å få alt lyset du trenger.

## Modeller



### Fluke L206

- Special hard-hat attachment included!
- Also includes a neck lanyard
- Hats not included with Deluxe LED Hat Light L206

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**