

Tekniske data

## 80K-40 Høyspenningsprobe



### Nøkkelfunksjoner

- En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil henholdsvis 6,000 V eller 40,000 V Kun beregnet til lavenergiutstyr
- En års garanti

### Produktoversikt: 80K-40 Høyspenningsprobe

- En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil henholdsvis 6,000 V eller 40,000 V Kun beregnet til lavenergiutstyr
- En års garanti

## Modeller



**Fluke 80K 40**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
11/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**