

Tekniske data

AC89 gjennomtrengende testklemme



Nøkkelfunksjoner

- Enkel probe for 0,25 til 1,5 mm isolert kabel
- Små tenner ødelegger ikke isolasjonen
- CAT IV, 600 V, CAT III, 1000 V, 5 A, UL testet
- Ett års garanti

Produktoversikt: AC89 gjennomtrengende testklemme

- Enkelprobe penetrerer 0,25 til 1,5 mm isolert kabel
- Liten klips muliggjør selvregenerering av isolasjon
- 1000 V, 10 A maksimum
- Ett års garanti

Modeller



Fluke AC89

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**