


Tekniske data

## Fluke 1730-TL0.1M-testledning



### Produktoversikt: Fluke 1730-TL0.1M-testledning

100 mm testledning for tilkobling av målingsinngang til Fluke 1730-energiloggeren.

## Modeller



### **Fluke 1730-TL0.1M**

1000 V CAT III, straight plug; 0.1 m; silicone; red/black

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**