

Tekniske data

## TL26A 60 tommer Femveis testledningssett



### Produktoversikt: TL26A 60 tommer Femveis testledningssett

Fem måter å koble til på:

1. U-formet nese for bladformede terminale
2. Hakket kjeft for å gripe skruehoder, bare ledninger eller terminaler
3. Taggede tenner for å gripe gjengede eller ledningspakkede terminaler
4. En gruppe med skarpe nåler for gjennomhulling av ledninger med liten bredde (#22-#28 AWG)
5. Stor gjennomhullingsnål for å trenge inn i bredere ledninger

## Modeller



### Fluke TL26A

---

60" (1.5m), silicone-insulated leads, useable from -80 °C to +70 °C (-112 °F to +158 °F). Rated for 30V, 8A. One red, one black.

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**