

Tekniske data

TLK287 – elektronisk hovedtestledningssett



Nøkkelfunksjoner

Precision electronic probes with multiple spring-loaded sharp tips to maximize contact with SMD test points Micro-grabbers and leads to enable fine SMD test Mini-alligator clips, grabbers, and probes for virtually every electronics need

Produktoversikt: TLK287 – elektronisk hovedtestledningssett

Det perfekte testledningssettet for dagens elektroniske tester og design

Inkluderer:

- Elektroniske presisjonsprober med flere fjærbelastede skarpe spisser for å maksimere kontakten med SMD-testpunkter.
- Mikrograbber og ledninger for å utføre nøyaktige SMD-tester.
- Minikrokodilleklemmer, grabber og prober for så å si alle elektroniske behov.

Modeller



Fluke-TLK287

Includes:

- Precision electronic probes with multiple spring-loaded sharp tips to maximize contact with SMD test points
 - Micro-grabbers and leads to enable fine SMD test
 - Mini-alligator clips, grabbers, and probes for virtually every electronics need
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**