

Tekniske data

## Fluke SB-500 børstesett for måling av akselspenning



### Produktoversikt: Fluke SB-500 børstesett for måling av akselspenning

Fluke SB-500 børstesett for måling av akselspenning består av tre reservebørster i karbonfiber, for bruk sammen med probeholderne i SVS-500 målepakke for akselspenning. Målepakken SVS-500 gjør måling av akselspenning enklere og tryggere fordi måleprobene kan festes forsvarlig til motoren mens testen pågår.

## Modeller



### **Fluke SB-500**

Fluke SB-500

---

Innhold:

- sett med tre reservebørster av karbonfiber
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**